








# Mått och teknisk information : Bone handdukstork



A	B	C	D	E	F
760	500 600	460 560	460 560	580 580	90 90
1260	500 600	460 560	460 560	1080 1080	90 90
1510	500 600	460 560	460 560	1330 1330	90 90


# Mått och teknisk information : Bone handdukstork Konfiguration



# Mått och teknisk information : Bone handdukstork

## Elpatron KTX2 / KTX4

### KTX2 /KTX4 med dold kabelanslutning




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

### KTX2 /KTX4 med synlig kabelanslutning



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m  
Går att beställa med längre kabel

# Mått och teknisk information : Bone handdukstork

## Elpatron MOA






Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.  
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.  
Dold anslutning innebär att det följer med en täckkåpa som sätts mellan termostaten och väggen


Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m  
Går att beställa med längre kabel



# Mått och teknisk information : Bone handdukstork


## Elpatron ONE Intern



Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE intern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Det innebär att kabeln kommet ut i nedre väggfästet som i detta fall endast fungerar som täck-kåpa. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

## Elpatron ONE Extern




Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE Extern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE Extern har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Kabeln kommet ut 29 mm nedanför handdukstorkens underkant. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

# Mått och teknisk information : Bone handdukstork

## Radiatorventil T-MMA



---

Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmåttet 76 mm